



TECHNICKÉ INFORMACE

SELECT ISOLIERFARBE LH

Obchodní značka:	ZERO Select Isolierfarbe LH
Materiál:	Oděuvzdorná izolační barva s obsahem rozpouštědel.
Použití:	Pro vnitřní izolační nátěry stěn. Použitelný též na styropor.
Odstín:	Bílý
Supěň lesku:	Hedvábný mat
Pojivo:	Speciální pojiva
Specifická hmotnost:	Cca. 1,6 +/- 0,2
Vlastnosti:	Velmi dobře izoluje skvrny po vodě, mastnotě a nikotinu. Schopná difuze, nevykazuje prnutí, odolná proti mrazu a čištění. Před zpracováním a po dobu schnutí, je třeba odstranit z dosahu potraviny a suroviny. Pro dobrý izolační účinek je třeba nátěr bez pórů na povrchu. Proto je někdy třeba nátěr opakovat.
Tónování:	Univerzálními tónovacími pastami, max. však do 2 %
Doba schnutí:	Cca. 4 – 5 hodin, po 24 hod. dále zpracovatelná (podle teploty a vlhkosti vzduchu)
Ředění:	ZERO Intermatt
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování:	Min. 0 °C, podklad musí být suchý a bez ledu
Spořeba:	Cca. 150 - 200 ml/m ² na jeden nátěr
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem
Čištění náradí:	Okamžitě po použití terpentínem
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbýtku odstraněny. Nové omítky fluátovat a omýt. Silně savé omítky a sádrové omítky penetrovat pomocí ZERO Tiefgrund Ti 77. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Podklad musí být stejnoměrně savý.
Składba nátěru:	Na připravený podklad nanést 1 – 2x ZERO Select Isolierfarbe LH. Při více nátěrech je třeba dodržet čas dle technologického postupu.
Kontakt:	Kategorie: gLb-350 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 350 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.